



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

Basic-Line-Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 12xLC-D, OM4, erika

- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- werkseitige Portkennzeichnung
- ausziehbare Schubladenlösung
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar
- mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull)
- mit 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- eingelegter Crimpspleisshalter
- vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl. 12 x LC-D-Keramik-Kupplungen
- 24 LC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade C
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 2 x rückseitige PG13,5/M20-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1 x PG13,5/M20-Verschraubung im Lieferumfang
- schwarz (ähnlich RAL 9005)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OM4
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
GTIN (EAN)	4043921666951
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	245
Höhe mm	44
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Zubehörartikel	228040002, 228040102, 228040302, 228060000, 228060100, 228060300, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312