



Produktbeschreibung

10 Gigabit-Patchpanel, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, 6 RJ45 Steckbuchsen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- für den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

- DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter

- Schnellmontagedeckel durch Verrastung

- vollgeschirmtes Metallgehäuse

- RJ45-Steckbuchsen

- unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte

- großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte

- schnelle Installation durch LSA-Kontakte

- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2

- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)

- UPOE-konform

- HDBaseT-konform

- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal

- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt

- UPOE-konform

- HDBaseT-konform

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt

- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt

- ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A

- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt

- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

- RJ11/12 fehlstecksicher

- GHMT gegenzertifiziert

Merkmale	
Allgemein	
Oberfläche	lackiert, hochglänzend
Beschriftungsfeld	Ja
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921666487
Montagearten	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
Tischmodell (Desktop)	Ja
Wandmontage	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	98
Breite mm	132,5
Höhe mm	30,46
Nettogewicht Stück kg	0,357
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,41
VPE Abmessung Breite mm	150
VPE Abmessung Höhe mm	117
VPE Abmessung Tiefe mm	40
Referenzen	
Zubehörartikel	10010070, 23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 23510009, 39200000, 39200002

