



Abbildung ähnlich

**Produktbeschreibung**

|   |
|---|
| Basic-Line-Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 12xLC-D, OM3, aqua                              |
| - pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse   |
| - werkseitige Portkennzeichnung   |
| - ausziehbare Schubladenlösung  |
| - im geöffneten Zustand nach unten neigbar  |
| - mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull)   |
| - mit 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails                               |
| - eingelegter Crimpspleisshalter  |
| - vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl. 12 x LC-D-Keramik-Kupplungen |
| - 24 LC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade C                                       |
| - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer                                      |
| - 2 x rückseitige PG13,5/M20-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)                          |
| - 1 x PG13,5/M20-Verschraubung im Lieferumfang  |
| - schwarz (ähnlich RAL 9005)  |

**Merkmale**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Allgemein                     |  |
| Oberfläche                    | Stahlblech, pulverbeschichtet  |
| Klassifikation                | OM3  |
| Schutzgrad IP                 | 20   |
| Halogenfrei                   | Ja   |
| GTIN (EAN)                    | 4043921666920  |
| Montagearten                  |  |
| (19 Zoll)-Einbau, 1HE         | Ja   |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung |  |
| Länge mm                      | 482  |
| Breite mm                     | 245  |
| Höhe mm                       | 44   |
| Zertifizierungen              |  |
| RoHS konform                  | Ja   |
| Referenzen                    |  |
| Zubehörartikel                | 228040002, 228040102, 228040302, 228060000, 228060100, 228060300, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312 |