

VA27ECPSN

EAN 4711081874997

Produkt Nummer 90LM055J-B01170



- 27-Zoll Full HD (1920 x 1080) Auflösung mit IPS-Panel mit 178° Weitwinkel
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, USB-C, DisplayPort, Kopfhöreranschluss, USB-Hub und RJ45-LAN-Anschluss für höchste Flexibilität
- Der USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Andocken des Laptops für die Datenübertragung und das Videosignal an das Display sowie das Aufladen des Laptops mit bis zu 65 W über nur ein Kabel
- Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für ein gestochen scharfes und flüssiges Seherlebnis
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für eine bequeme Betrachtungsposition




ASUS

VA27ECPSN



20 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VA27ECPSN

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 84 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 75 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
HDCP:	Ja

HDCP-Version:	1.4
---------------	-----

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	612,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	226,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	373,3 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,48 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,2 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	4,72 cm
Höhe (ohne Standfuß):	36,7 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,64 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	20 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	680 mm
Verpackungstiefe:	170 mm
Verpackungshöhe:	475 mm
Paketgewicht:	8,52 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	15 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-180 – 180°

Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°
Neigungsverstellung:	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Schnellstartübersicht:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W