



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Kartuschenpistole

TE-SG 18/10 Li - Solo

Art.-Nr.: 4522250

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661187

Die Einhell Akku-Kartuschenpistole TE-SG 18/10 Li-Solo ist ein Mitglied der flexiblen Power X-Change-Familie und für 310 ml-Kartuschen geeignet. Die schlanke Bauform und der Softgrip gewähren einen sicheren Halt im Betrieb, die robusten Materialien sorgen für Langlebigkeit auch bei regelmäßigen Einsätzen. Die Kartuschenpistole verfügt über eine maximale Auspresskraft von bis zu 2.000 N, die Auspressgeschwindigkeit ist über ein Stellrad und einen Druckschalter für die unterschiedlichen Materialien und Mengen einstellbar. Durch den Rückfahrmechanismus erübrigt sich das Nachtropfen, das lichtstarke LED-Licht bietet eine optimale Sicht auf den Einsatzbereich. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Auspresskraft von bis zu 2000N
- Akku-Kartuschenpistole für 310ml-Kartuschen
- Mit leuchtstarker LED für optimale Sicht auf den Einsatzbereich
- Einstellbare Drehzahl für unterschiedliche Materialien und Menge
- Auspressgeschwindigkeit regelbar über Stellrad und Druckschalter
- Kein Nachtropfen durch Rückfahrmechanismus
- Robuste Materialien für den regelmäßigen Einsatz
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Spannungsversorgung | 18 V |
| - Auspresskraft | 2000 N |
| - Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf | 0.4 - 10 mm/s |
| - Geschwindigkeitseinstellungen | 6 Stufen |
| - Kartuschengröße max. | 310 mL |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.8 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.44 |
| - Maße Einzelverpackung | 435 x 80 x 290 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 465 x 435 x 305 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2270 4700 5510 |

