



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

**GE-CM 36/34-1 Li-Solo**

Art.-Nr.: 3413226

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825645026

Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 36/34-1 Li-Solo bietet kabellose Freiheit bei der Rasenpflege. PXC-Akkus sind in allen Geräten dieser bewährten Systemreihe von Einhell verwendbar. Die Schnitthöhe ist fünfstufig einstellbar von 25 bis 65 mm. Ergonomisch geformt ist der Griffbereich. Der Aluminium-Führungsholm ist leicht, stabil konzipiert, höhenverstellbar und für ein praktisches Verstauen auch klappbar. Der integrierte Tragegriff sorgt dabei für einfachen Transport. Der Grasfangkorb mit 30 Liter Fassungsvermögen ist mit einer Füllstandsanzeige versehen. Räder mit großflächiger Lauffläche schonen den Rasen. Zum Betrieb sind zwei 18 V-Akkus notwendig. PXC-Akkus und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starterset.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-65mm)
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
- Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende Räder mit großflächiger Lauffläche
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl 3400 min<sup>-1</sup>
- Schnittbreite 33.5 cm
- Schnitthöhenverstellung 5 | 25-65 mm | Zentral
- Fangbehältervolumen 30 L
- Raddurchmesser vorne 150 mm
- Raddurchmesser hinten 180 mm



## Logistische Daten

- Bruttogewicht (kg) 14.65
- Produktgewicht (kg) 11.9
- Maße Einzelverpackung 755 x 450 x 380 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 14.65 kg
- Maße Exportkarton 760 x 440 x 380 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 234 | 468 | 546



## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 33 Li+36/34  
Rasenmäher-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405452  
EAN-Code: 4006825610611  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Rasenmähen<sup>1</sup>  
(m<sup>2</sup>)

| Ein Akku Für alle Fälle | Rasenmähen <sup>1</sup><br>(m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|--|
| 1.5 Ah                  | 150  |
| 2.0 Ah                  | 200  |
| 2.5 Ah                  | 250  |
| 3.0 Ah                  | 300  |
| 4.0 Ah                  | 400  |
| 5.2 Ah                  | 500  |
| 6.0 Ah                  | 600  |
| 8.0 Ah                  | 800  |

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -