



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

100mm



16A / 250V~
Max. 3680W

C **€** **IP44**

0484432/2624

VL Y315 DE 3676

Art. 1 16994 0

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar
service@brennenstuhl.com

3676 0820

20mm

220mm

N05



IP 44

N05



IP 44

0496729/2119

110mm

brennenstuhl®

20 m

Art. 1 16994 0

AT-N05V3V3-F 3G1,5

Max. 3680W / 16A / 230V~

ERL

Made in China



4 007123 683031

Spritzwassergeschützt
Protected against splash water

BREmaxx®
Für den kurzfristigen
Einsatz außen

Ölbeständig, abriebfest,
einsetzbar bis -35 °C.

BREmaxx®
For temporary
outside use

Oil-resistant, abrasion-resistant,
for use down to -35 °C.