



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024




Garant

IP44


GAR S 2425 Y315 IP44 DE
25 m AT-N05V3V3-F 3G1,5



MAX 1000 W/230V~



MAX 3300 W/230V~



EAC

CE

CE



Art. 1 19874 0

0470847 • 4624 •

Made in Germany

4 0 0 7 1 2 3 6 8 3 0 7 9

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié.

SAFETY-SYSTEM



EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **NL** Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien.

0534304/4523



BREmax[®]

**Für den kurzfristigen Einsatz
im Aussenbereich.**

For short-term outdoor use.

AT-N05V3V3-F

117,5 x 39 mm

0534296/3224

www.brennenstuhl.com



Mekaanista rasitusta ja taivutusta erittäin hyvin kestävä.
Öljynkestävä, vankka ja hajuton.
Voidaan käyttää lämpötilaan -35 °C asti.

brennenstuhl®

CABLEPILOT

DE | Der Autopilot für die Kabeltrommel

Superschnelles und sicheres Ab- und Aufrollen durch perfekte Kabelführung. Durch den praktischen Pendelgriff kann die Laufrichtung flexibel angepasst und die Trommel mühelos getragen oder aufgehängt werden.

GB | Autopilot for cable reels

Safely roll the cable in and out super-fast due to the perfect cable guide. Due to the practical handle, the direction can be easily adjusted and the drum can be effortlessly carried or hung up.

NL | De autopiloot voor kabelhaspels

Supersnel en veilig op- en afrollen dankzij perfecte kabelgeleiding. Dankzij het handige zwenkbare handvat kan de looprichting flexibel aangepast worden en kan de haspel moeiteloos gedragen of opgehangen worden.

SE | Autopiloten för kabeltrumman

Blixtnabb och säker på- och avrullning genom perfekt kabelföring. Med det praktiska pendelhandtaget kan löpriktningen flexibelt anpassas och trumman kan lätt bäras eller hängas upp.

ES | El piloto automático para el tambor de cable

El cable se enrolla y desenrolla muy rápidamente gracias al guiado perfecto del cable. El práctico mango pendular puede regular el sentido de la marcha, permite transportar el tambor sin esfuerzo o facilitarlo que el tambor pueda colgarse.

FI | Kaapelikelan automaattiohjaus

Erittäin nopea ja varma kelaus ja aukikelaus täydellisen kaapeliohjauksen ansiosta. Kätevän heilurikahvan avulla voidaan pyörimissuunta soviittaa joustavasti ja kelan kantaminen tai ripustus on vaivatonta.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 13 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com

brennenstuhl®

0489033/219