



**GARANTIE**  
**WARRANTY**  
**2**  
**JAHRE**  
**YEARS**

### ANSMANN Energy Check LCD

- Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der gängigsten Akkus und Batterien.
- Durch einfaches Kontaktieren der zu überprüfenden Batterie wird innerhalb von 2-3 Sekunden der tatsächliche Energiegehalt der Zelle in 10 %-Schritten angezeigt.
- Zusätzlich zur prozentualen Kapazität wird die Zellenspannung in Volt (V) angegeben.
- Folgende Zellen können in dem Testgerät sekundenschnell zuverlässig geprüft werden:
  - 3V Lithium-Knopfzellen: CR1025 / CR1216 / CR1220 / CR1616 / CR1620 / CR1632 / CR2016 / CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032
  - 3V Lithium-Photo-Batterien: CR2 / CR123(A)
  - 1,5V Alkaline-Knopfzellen: LR41 / LR43 / LR44 / LR45 / LR48 / LR50 / LR52 / LR53 / LR54 / LR55 / LR57 / LR58 / LR59 / LR60 / LR63 / LR66 / LR69
  - 1,44V Zink-Luft Knopfbatterien: 10 / 13 / 675 / 312
  - 12V Alkaline-Batterien: A23 / A27
  - 1,5V Alkaline-Batterien: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
  - 9V Alkaline-Batterie: 9V Block (E)
  - 1,2V NiMH/NiCd-Akkus: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono)
  - 1,5V Lithium-Batterien: AAA (Micro) / AA (Mignon)
  - 3,6V/3,7V Li-Ion-Akkus: 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650

### INFORMATIONEN

Produktname	Energy Check LCD
Artikelnummer	1900-0100
EAN-Code	4013674184866
Zolltarifnummer	90303370000
Materialgruppe	01

Verpackungseinheit 18 (406 × 330 × 116 mm)



Lieferumfang

Energy Check LCD,  
Bedienungsanleitung