



ANSMANN Li-Ion Akku 26650 5100 mAh mit USB Typ-C Ladebuchse 2 Jahre Garantie*

26650 Lithium-Ionen Akku – 3,6 V / Typ 5100 (min. 4950 mAh) / 18,36 Wh – geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 26650 mit Safety Board und integrierter USB Typ-C Ladebuchse. Der Ladestrom wird, wenn über die USB Typ-C Buchse geladen wird, auf max. 1A begrenzt.
- Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches USB Typ-C Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Alternativ kann der Akku auch mit einem Lithium-Ladegerät (max. 5A Ladestrom) aufgeladen werden.
- Am Pluspol des Akkus befindet sich eine Ladestands-LED. Während des Ladevorgangs leuchtet diese rot, wenn der Akku vollgeladen ist schaltet diese auf grün um
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Micro-USB Eingang



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1307-0012
 Lieferumfang: 1× 26650 Li-Ion Akku 5100 mAh
 Zolltarifnummer: 85076000300
 Verpackungseinheit: 90 (241 × 159 × 196 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,6 V
Zellengröße	26650
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	5100 mAh
Minimal-Kapazität	4950 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	300
Buchse	USB Typ-C
Energie	18,36 Wh
Ladestrom USB	1A
geeignet für	LED-Taschenlampen, Stirnlampen, E-Zigaretten, etc.
Farbe	silber
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	-10 - 25 °C