



Jahre Garantie*

ANSMANN Travel Charger TC315

Intelligentes USB-Ladegerät 15 W mit AC Wechselsteckern für US/UK/EU - für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 3 USB-Ports und 15 W
- Kompatible Wechselstecker für die Länder US / UK / EU
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 110 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Spannungsbereich: 5V DC
- Leistung: 15 W



Leistung



Ausgang 3× USB



Multisafe-Technologie



Intelligente
Ladesteuerung



Artikelnummer: 1001-0139
 Lieferumfang:
 Zolltarifnummer: 85044082900
 Verpackungseinheit: 60 (600 × 400 × 130 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	110 - 240V AC
Max. Ausgangsstrom	3 A
Max. Eingangsstrom	0.5 A
USB-Ports	3
Buchse	USB-A
Max. Ausgangsleistung	15 W
Durchschnittliche Effizienz im B...	81,6 %
Effizienz bei geringer Last	78,9 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,090 W
Ladeprotokolle	USB
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-25 - 75 °C