



Jahre Garantie\*

## ANSMANN HD450FRS

Hochwertige Stirnlampe mit Gestensensor, wiederaufladbar, dimmbar, fokussierbar, 450 Lumen

### Features

- Hochwertige, multifunktionell einsetzbare Stirnlampe aus Aluminium und robustem Kunststoff
- Fokussierbar für Ausleuchtung im Nah- und Fernbereich
- LED-Technologie mit einer 5W LED
- Neigungswinkel des Lampenkopfs um ca. 45° individuell verstellbar
- Das flexible und einstellbare gummierte Kopfband ermöglicht ein angenehmes Tragen
- Schutzgrad IP65 (staub- und strahlwassergeschützt)
- Eine Vielzahl an Leuchtfunktionen: 100% | 50% | stufenlos dimmbar | Gestensensor
- Li-Ion Akkupack mit Sicherheitselektronik (3.7V / 1400mAh / 5.18 Wh)
- Helligkeit / Leuchtdauer: max. 450lm - maximale Leuchtdauer in kleinster Leuchtstufe: 12h
- Leuchtweite: max. 92m
- 3 Jahre ANSMANN-Garantie



Artikelnummer: 1600-0528  
 Lieferumfang: Leuchte, Typ-C Ladekabel, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 48 (400 × 300 × 210 mm)



## Spezifikationen

<b>Leuchtmittel</b>	High-Power LED				
<b>Leistung Leuchtmittel</b>	5 W				
<b>Leuchtweite</b>	92 m				
<b>Lichtstrom</b>	450 Lumen				
<b>Helligkeit</b>	8.500 Lux				
<b>Schutzart</b>	IP65				
<b>Leuchtdauer</b>	12 Std.				
<b>Stromversorgung</b>	Li-Ion 3.7V / 1400mAh / 5.18Wh				
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	100%	92 m	450 Lumen	8.500 Lux	3 Std.
	50%	74 m	225 Lumen	5.500 Lux	6 Std.
	10%	39 m	60 Lumen	1.500 Lux	12 Std.
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad</b>	IK07				
<b>Gehäusematerial</b>	Alu + TPU + PC				
<b>Farbe</b>	schwarz / grau				