



ANSMANN Schlüssellicht KL80R

Dimmbare LED-Taschenlampe im Miniformat für den Schlüsselbund mit integriertem USB-A-Stecker

Features

- LED-Taschenlampe im Miniformat für den Schlüsselbund
- Elegantes und dennoch robustes Aluminiumgehäuse (IK07)
- Mit praktischem Ein/Aus-Taster (mit Sicherheitsschaltung gegen unbeabsichtigtes Einschalten)
- Mit COB-LED, stufenlos dimmbar von 10-100% Lichtleistung
- Einfaches Aufladen durch integrierten USB-A-Stecker
- Ultraleicht, nur 18g
- Leuchtweite bis zu 10m
- Leuchtdauer bis zu 2.5 Stunden
- Inkl. wiederaufladbarem Li-Po-Akkupack



Artikelnummer: 1600-0505
 Lieferumfang: Leuchte, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 20 (192 × 156 × 130 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Nominal-Kapazität	100 mAh				
Leuchtmittel	COB LED				
Leistung Leuchtmittel	1 W				
Leuchtweite	10 m				
Lichtstrom	80 Lumen				
Helligkeit	30 Lux				
Schutzart	IPX3				
Leuchtdauer	2,5 Std.				
Stromversorgung	Li-Po 3.7V / 100mAh / 0.37Wh				
Leistungsdaten	Modus	Leuchtweite	Lichtstrom	Helligkeit	Leuchtdauer
	100%	10 m	80 Lumen	30 Lux	30 Std.
	10%	4 m	8 Lumen	4 Lux	2,5 Std.
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07				
Farbtemperatur	5500 - 6500 K				
Gehäusematerial	Aluminium + ABS + PC				
Farbe	schwarz / grau				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	-10 - 35 °C				
Lagertemperatur	-10 - 60 °C				