



## ANSMANN Touch-Light 3in1

Moderne 3in1 Leuchte, Touch-Dimmer, wiederaufladbar, mit Magnethalterung

### Features

- Vielseitig einsetzbare Magnet-Leuchte mit 2W SMD-LED
- Verschiedene Montagemöglichkeiten mit Standfuß, Cliphalter und Klebehalter
- Aus Metall und ABS-Kunststoff
- Mit Softtouch-Taster mit stufenloser Dimmfunktion (100-10%)
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex CRI: Ra  $\geq$  90
- Integrierter Li-Ion-Akkupack (3,7V / 1500mAh / 5,55Wh)
- Ladezeit ca. 3 Stunden
- Robustes Gehäuse mit IP20 und IK05 Schutz
- Bis zu 4h Leuchtzeit im 100% Modus und bis zu 12h im niedrigsten Modus
- Inkl. Typ-C Ladekabel



Artikelnummer: 1600-0526  
 Lieferumfang: Leuchte, Tischständer,  
 Klemmhalterung, Klebehalterung,  
 Ladekabel, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 6 (420 × 320 × 222 mm)



### Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V
Nominal-Kapazität	1500 mAh
Leuchtmittel	SMD-LED
Leistung Leuchtmittel	2 W
Leuchtweite	12 m
Lichtstrom	150 Lumen
Helligkeit	150 Lux
Schutzart	IP20
Leuchtdauer	12 Std.
Stromversorgung	Li-Ion-Akkupack (3,7V / 1500mAh / 5,55Wh)
Leuchtmodi	On/Off Dimming 100-10%
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusematerial	Metall, ABS
Farbe	weiß / silber
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C