





DC BK 6 FL30 STBLANK (308 140)



Abbildung unverbindlich



- Kompakt, leicht und ressourcenschonend
- Schnell und werkzeuglos
- Effizient und zeitsparend



Typ	DC BK 6 FL30 STBLANK
Art.-Nr.	308 140
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd* / Fl	6-7 / 30 mm
Materialstärke (t1)	1 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	21 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364288935
VPE	50 Stk.

^{*)} Nenndurchmesser d_s der Bewehrung

^{**)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.