
DLH US 8 H36 L335 BR V2A (204 925)



Abbildung unverbindlich



Typ Art.-Nr.	DLH US 8 H36 L335 BR V2A 204 925
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Strebenlänge (l1)	335 mm
Bauhöhe Leitungshalter	36 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Strebenausführung	mit vorgeformten Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Gewicht	90 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364030626
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.