



FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN (105 650)



Abbildung unverbindlich



Typ	FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.	105 650
Höhe	6500 mm
Länge (Ø40 x 5) (I1)	4000 mm
Länge (Ø22 / 16 / 10) (I3)	2500 mm
Radius	1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg	109 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg	140 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg	167 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg	189 km/h
Platzbedarf Stativ	2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ	St/tZn
Werkstoff Fangstange	Al
Normenbezug	DIN EN 62561-(1+2)
Gewicht	30 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364094451
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.