

EMG GEOHM C (578 110)



Abbildung unverbindlich

Erdungsmessgerät für Erdungswiderstände und spezifische Erdwiderstände mit automatischer Messbereichswahl und Überprüfung von Sonden- und Hilfserderwiderstand

Typ Art.-Nr.	EMG GEOHM C 578 110
Anzeige	Digitale LCD-Anzeige
Widerstandsmessbereich	0,01 bis 20 000 Ω
Messfrequenzbereich	45 bis 200 Hz
Messmethode	3-/4-polig
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Abmessung (l x b x t)	275 x 140 x 65 mm
Gewicht	1,2 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303200
GTIN (EAN)	4013364096974
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.