

EMZ M312N METRACLIP EARTH (578 386)



Abbildung unverbindlich

Einsetzbar für Erdschleifenmessung, Messkategorie CAT IV.
Einfache Handhabung, hochauflösendes OLED Display.
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software.

NACHFOLGE für Art.Nr. 578 385

Typ	EMZ M312N METRACLIP EARTH
Art.-Nr.	578 386
Anzeige	OLED Anzeige
Widerstandsmessbereich	0,01 bis 1 500 Ohm
Strommessbereich	0,2 mA bis 40 A
Messkategorie	CAT IV 600 V
Schleifeninduktivität Auflösung	10 ... 500 µH Auflösung 1 µH
Speicher	2000 Messungen mit Uhrzeit und Datum (Echtzeit)
Zangeninnendurchmesser	35 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Abmessung Zange (l x b x t)	262 x 95 x 55 mm
Gewicht	2,23 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303200
GTIN (EAN)	4013364353329
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.