

DGP EP4 (578 370)



Abbildung unverbindlich

Durchgangsprüfer für die Messung von Widerständen bei z. B. Fang-, Ableitungen und Erdungsanlagen nach DIN 18014 mit einem Prüfstrom von 200 mA. Schnelle Kompensation der Messleitung.

Typ	DGP EP4
Art.-Nr.	578 370
Anzeige	Digitale LCD-Anzeige
Widerstandsmessbereich	0,01 Ω bis 2 000 kΩ
Messstrom	200 mA im Bereich bis 10 Ω nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Speicher	automatische Messwertspeicherung
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Abmessung (l x b x t)	230 x 60 x 40 mm
Gewicht	250 g
Gewicht	240 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364110953
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.