

APJ 50 (785 771)



Abbildung unverbindlich

- Stützender Stehkragen
- Funktionelle Taschen am Arm

Typ	APJ 50
Art.-Nr.	785 771
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LEP})	320 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig)	Ja
Erweiterte Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LEP}) (in Anlehnung an Box-Test)	630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	33,1 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Größe (International)	50 (M)
Material außen	Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen	100% Baumwolle
Material Nähfaden	100% Kevlar
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 14116
Gewicht	1,73 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42031000
GTIN (EAN)	4013364149465
VPE	1 Stk.

Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.