

**APG 12 L (785 812)**

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



Abbildung unverbindlich

Typ	APG 12 L
Art.-Nr.	785 812
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	32,8 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Gesamtlänge	465 mm
Stulpenlänge	250 mm
Größe (International)	12 (3XL)
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden	Kevlar®
Norm	Box-Test nach IEC 61482-1-2, ATPV-Test nach IEC 61482-1-1, DIN EN 388, DIN EN 407
Gewicht	463 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910
GTIN (EAN)	4013364242326
VPE	1 Pa

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.