


PKS 70 10 CUGALSN (472 436)



Abbildung unverbindlich



Presskabelschuh nach DIN 46235 mit Nickelsperschicht zur Vermeidung von Whiskerbildung.

Typ	PKS 70 10 CUGALSN
Art.-Nr.	472 436 NEU
Werkstoff	Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 70 mm ² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm	1HEXiIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 70 mm ² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm	2600 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4	135 °C
Bohrung Kabelschuh	M10
Leiterquerschnitt	70 mm ²
Gewicht	65 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364470576
VPE	3 Stk.

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet!

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.