




ERS 60 AS4.10 TG STTZN (407 200)



Abbildung unverbindlich



Typ	ERS 60 AS4.10 TG STTZN
Art.-Nr.	407 200
Klemmbereich Rohr Ø	60 mm (2")
Werkstoff	TG / St/tZn
Schraube	● M10 x 30 / M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Abmessung (l1 x r1)	113 x 30,5 mm
Anschluss Rd Ø	4-10 mm
Anschlussleiterquerschnitt	70 mm ²
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	556 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364026162
VPE	1 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.