FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN (286 030)





Abbildung unverbindlich



Typ Art.-Nr.	FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN 286 030
Bauhöhe Leitungshalter	10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl	30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter	St/tZn
Werkstoff Unterteil	St/tZn
Materialstärke (t)	3 mm
Langloch	6,5 x 16 mm
Schraube	5 x 50 mm
Bauteilbreite (l1)	58 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	60 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364022508
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.