

YC-MG01E-S

Mikrowellenherd mit Grill mit 20 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit manueller Steuerung



HIGHLIGHTS

Kapazität: 20 Liter

Mikrowellenleistung: 800 W

Grilleistung: 1000 W

Mikrowellenleistungsstufen: 5

Steuerungstyp: Handbuch

Garraumart: Drehteller

Garraumbelichtung: Ja

leicht zu reinigen

Gehäusefarbe: Silber

Türfarbe: Silber/Schwarz

Zubehör enthalten: Drehteller und Grillgestell

Mikrowelleneigenschaften

Steuerung/Betriebssystem	mechanisch
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Kombinationsprogramme	Ja
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja

Design

Innenraummaterial/Beschichtung	Stahl / grau lackiert
Innenraumgröße (mm)	306 x 205 x 304
Größe des Glasdrehellers (ø mm)	Diameter 255mm
Grill rack Größe (Durchmesser x Höhe in mm)	Diameter 220mm / Height 66mm
Material der Vorderseite/Beschichtung	Kunststoff, Glas/lackiert
Farbe der Vorderseite	Silber, schwarz
Öffnungsrichtung	Drucktaster
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Mikrowellenleistung Bereiche	5
Beleuchtung des Innenraums	Ja
Netzleitungslänge	TBA

Leistungsinformationen

Leistungsanforderungen	AC 230V ~ 50Hz
Stromverbrauch	1270
Stromverbrauch im Aus-Modus	< 0,5
Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	800
Grillleistung (W)	1000

Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	440 x 258 x 344
Kartongröße (B x H x T in mm)	488 x 291 x 380
Bruttogewicht (kg)	12.9
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	20
Containerladung 40HQ	1295
Containerladung 40	1151
Containerladung 20	555
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
Geschenkkarton, 4-farbig	Ja
EAN	4974019966496