

YC-GG02E-B

Mikrowellenherd mit Grill mit 20 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung



HIGHLIGHTS

Kapazität: 20 Liter

Mikrowellenleistung: 700 W

Grilleistung: 1000 W

Mikrowellenleistungsstufen: 3

Steuerungstyp: Halbdigital

Garraumart: Drehteller

Garraumbelichtung: Ja

leicht zu reinigen

Gehäusefarbe: Schwarz

Türfarbe: Schwarz

Zubehör enthalten: Drehteller und Grillgestell

Mikrowelleneigenschaften

| | |
|----------------------------|------------|
| Steuerung/Betriebssystem | Electronic |
| Weiteres Kochzubehör | Grillrack |
| Mikrowellenfunktion | Ja |
| Grillfunktion | Ja |
| Kombinationsprogramme | Ja |
| Abtaufunktion | Ja |
| Mikrowellen-Timer-Funktion | Ja |
| Grilltyp | Quartz |

Design

| | |
|---|-------------------------------|
| Innenraummaterial/Beschichtung | Stahl grau lackiert |
| Innenraumgröße (mm) | 315 x 198 x 297 |
| Größe des Glasdreh Tellers (Ø mm) | Diameter 245mm |
| Grill rack Größe (Durchmesser x Höhe in mm) | Diameter 190 mm / Height 84mm |
| Material der Vorderseite/Beschichtung | Kunststoff, Glas |
| Farbe der Vorderseite | Schwarz |
| Öffnungsrichtung | Druckknopf |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial Mikrowelle | Stahl |
| Mikrowellenleistung Bereiche | 3 |
| Beleuchtung des Innenraums | Ja |
| Netzleitungsänge | 1010 |

Leistungsinformationen

| | |
|--------------------------------|--|
| Leistungsanforderungen | AC 230-240 V ~ 50 Hz |
| Stromverbrauch | 1200 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | < 0,5 |
| Sicherheitslogo-Zertifizierung | CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP |
| Stecker | CE-Stecker |
| Mikrowellenleistung (W) | 700 |
| Grillleistung (W) | 1000 |

Logistik Informationen

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Gerätegröße (B x H x T in mm) | 452 x 262 x 345 |
| Kartongröße (B x H x T in mm) | 495 x 292 x 389 |
| Bruttogewicht (kg) | 13.7 |
| Einheiten auf EU-Palette 1,8 m | 20 |
| Containerladung 40HQ | 1290 |
| Containerladung 40 | 1149 |
| Containerladung 20 | 556 |
| Packungsinhalt | Produkt, Handbuch, Garantiekarte |
| Geschenkkarton, 4-farbig | Ja |
| EAN | 4974019171258 |