

YC-PC284AE-S

Mikrowellengerät mit Grill und Heißluft mit 28 Litern

Grill- und Heißluft-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung



HIGHLIGHTS

- Kapazität: 28 Liter
- Mikrowellenleistung: 900 W
- Grillleistung: 1250 W
- Heißluftleistung: 2300 W
- Mikrowellenleistungsstufen: 10
- Steuerungstyp: Halbdigital
- Garraumart: Drehteller
- Garraumbeleuchtung: LED
- leicht zu reinigen
- Kindersicherung
- ÖKO-Funktion
- Gehäusefarbe: Silber
- Türfarbe: Silber
- Zubehör enthalten: Grillgestell und Garblech

Mikrowelleneigenschaften

Automatikprogramme	14
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Heissluft Funktion	Ja
Kombinationsprogramme	3
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Yes
Grilltyp	Direct

Design

Innenraumgröße (mm)	354 x 220 358
Größe des Glasdreh Tellers (ø mm)	315
Grill rack Größe (Durchmesser x Höhe in mm)	255 x 80
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Mikrowellenleistung Bereiche	10
Beleuchtung des Innenraums	LED
Netzleitungslänge	1010
Vorheizfunktion	Ja
Details zu Mikrowellen-Leistungstufen	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Backblechgröße (Durchmesser x H in mm)	317.4 x 47.5

Leistungsinformationen

Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Heissluft-Leistung (W)	2300
Mikrowellenleistung (W)	900
Grilleistung (W)	1250

Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	539 x 300 x 485
Kartongröße (B x H x T in mm)	608 x 366 x 558
Bruttogewicht (kg)	21.97
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	8
Containerladung 40HQ	558
Containerladung 40	480
Containerladung 20	228
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
Geschenkkarton, 4-farbig	Ja
EAN	4974019212609