

YC-PG204AE-S

Mikrowellenherd mit Grill mit 20 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung



HIGHLIGHTS

Kapazität: 20 Liter

Mikrowellenleistung: 700 W

Grilleistung: 900 W

Mikrowellenleistungsstufen: 10

Steuerungstyp: Halbdigital

Garraumart: Drehteller

Garraumbeleuchtung: LED

leicht zu reinigen

Kindersicherung

ÖKO-Funktion

Gehäusefarbe: Silber

Türfarbe: Silber

Zubehör enthalten: Drehteller und Grillgestell

Mikrowelleneigenschaften

Automatikprogramme	12
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Kombinationsprogramme	2
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Yes
Grilltyp	Quartz

Design

Innenraumgröße (mm)	315 x 198 x 297
Größe des Glasdreh Tellers (ø mm)	245
Grill rack Größe (Durchmesser x Höhe in mm)	190 x 79
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Mikrowellenleistung Bereiche	10
Beleuchtung des Innenraums	LED
Netzleitungsänge	1010
Details zu Mikrowellen-Leistungsstufen	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

Leistungsinformationen

Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	700
Grilleistung (W)	900

Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	455 x 274 x 345
Kartongröße (B x H x T in mm)	496 x 302 x 380
Bruttogewicht (kg)	12.1
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	20
Containerladung 40HQ	1152
Containerladung 40	1008
Containerladung 20	490
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
Geschenkkarton, 4-farbig	Ja
EAN	4974019207322