

YC-PG284AE-S

# Mikrowellenherd mit Grill mit 28 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung



## HIGHLIGHTS

Kapazität: 28 Liter

Mikrowellenleistung: 900 W

Grilleistung: 1000 W

Mikrowellenleistungsstufen: 10

Steuerungstyp: Halbdigital

Garraumart: Drehteller

Garraumbeleuchtung: LED

leicht zu reinigen

Kindersicherung

ÖKO-Funktion

Gehäusefarbe: Silber

Türfarbe: Silber

Zubehör enthalten: Drehteller und Grillgestell

## Mikrowelleneigenschaften

Automatikprogramme	12
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Kombinationsprogramme	2
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Yes
Grilltyp	Quartz

## Design

Innenraumgröße (mm)	354 x 220 x 358
Größe des Glasdreh Tellers (ø mm)	325
Grill rack Größe (Durchmesser x Höhe in mm)	255 x 80
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Mikrowellenleistung Bereiche	10
Beleuchtung des Innenraums	LED
Netzleitungsänge	1010
Details zu Mikrowellen-Leistungsstufen	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

## Leistungsinformationen

Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	900
Grilleistung (W)	1000

## Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	539 x 309 x 441
Kartongröße (B x H x T in mm)	608 x 366 x 480
Bruttogewicht (kg)	18.15
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	8
Containerladung 40HQ	655
Containerladung 40	546
Containerladung 20	270
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
Geschenkkarton, 4-farbig	Ja
EAN	4974019212487