

YC-QC254AE-B

# Mikrowellenherd mit Grill mit 25 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung



## HIGHLIGHTS

Kapazität: 25 Liter

Mikrowellenleistung: 900 W

Grillleistung: 1200 W

Mikrowellenleistungsstufen: 10

Steuerungstyp: Halbdigital

Garraumart: Flachbett

Garraumbeleuchtung: LED

leicht zu reinigen

Kindersicherung

ÖKO-Funktion

Gehäusefarbe: Schwarz

Türfarbe: Schwarz

Zubehör enthalten: Grillgestell und Garblech

## Mikrowelleneigenschaften

Automatikprogramme	14
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Heissluft Funktion	Ja
Kombinationsprogramme	3
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Yes
Grilltyp	Direct

## Design

Innenraumgröße (mm)	328 x 217 x 330
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Mikrowellenleistung Bereiche	10
Mulde	Ja
Beleuchtung des Innenraums	LED
Flachbettgröße	291 x 291
Netzleitungslänge	1010
Vorheizfunktion	Ja
Details zu Mikrowellen-Leistungsstufen	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Grill Rack Größe (B x T in mm)	315 x 308
Größe Backblech (B x T in mm)	275 x 275

## Leistungsinformationen

Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Heissluft-Leistung (W)	2050
Mikrowellenleistung (W)	900
Grilleistung (W)	1200

## Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	490 x 288 x 509
Kartongröße (B x H x T in mm)	562 x 362 x 560
Bruttogewicht (kg)	19.14
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	8
Containerladung 40HQ	588
Containerladung 40	504
Containerladung 20	240
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
Geschenkkarton, 4-farbig	Ja
EAN	4974019207551