

YC-QG254AE-B

Mikrowellenherd mit Grill mit 25 Litern

Grill-Mikrowellenherd mit halbdigitaler Steuerung



HIGHLIGHTS

- Kapazität: 25 Liter
- Mikrowellenleistung: 900 W
- Grilleistung: 1000 W
- Mikrowellenleistungsstufen: 10
- Steuerungstyp: Halbdigital
- Garraumart: Flachbett
- Garraumbeleuchtung: LED
- leicht zu reinigen
- Kindersicherung
- ÖKO-Funktion
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Türfarbe: Schwarz
- Zubehör enthalten: Grillgestell

Mikrowelleneigenschaften

Automatikprogramme	12
Mikrowellenfunktion	Ja
Grillfunktion	Ja
Abtaufunktion	Ja
Mikrowellen-Timer-Funktion	Ja
Uhrfunktion	Ja
Mikrowellen-Kindersicherung	Ja
ECO Mode	Yes
Grilltyp	Quartz

Design

Innenraumgröße (mm)	340 x 197 x 340
Gehäusematerial Mikrowelle	Stahl
Mikrowellenleistung Bereiche	10
Mulde	Ja
Beleuchtung des Innenraums	LED
Flachbettgröße	262 x 262
Netzleitungslänge	1010
Details zu Mikrowellen- Leistungsstufen	10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%
Grill Rack Größe (B x T in mm)	315 x 308

Leistungsinformationen

Sicherheitslogo-Zertifizierung	CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Stecker	CE-Stecker
Mikrowellenleistung (W)	900
Grilleistung (W)	1000

Logistik Informationen

Gerätegröße (B x H x T in mm)	490 x 288 x 411
Kartongröße (B x H x T in mm)	547 x 337 x 456
Bruttogewicht (kg)	16.11
Einheiten auf EU-Palette 1,8 m	8
Containerladung 40HQ	860
Containerladung 40	752
Containerladung 20	370
Packungsinhalt	Produkt, Handbuch, Garantiekarte
Geschenkkarton, 4-farbig	Ja
EAN	4974019208756