



Produktbeschreibung

Aufputzgehäuse, mit Spleisskassette, modular, für bis zu 3 <R>-Fibre Keystone-Module, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- zur Aufnahme von 3 R-Fibre-Keystonemodulen
- zur Wandmontage
- auch montierbar auf Standard-Up-Installationsdosen (Schlüsselloch-Montage)
- Kabelzuführung von oben, unten oder hinten
- designneutral
- anreihbar
- mit klappbarem Beschriftungsfeld
- Deckelmontage schraubenlos

Eigenschaften der integrierten Spleisskassette:

- mit Wickelaufnahme für Pigtails mit max. 4 m Faserlänge
- mit Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse
- Kabelzuführung aus unterschiedlichen Richtungen
- Zugentlastung per Kabelbinder

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Beschriftungsfeld	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921666814
Montagearten	
Aufputz	Ja
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Zubehörartikel	228080000, 228080100, 228080200, 228080300, 228080400, 228080500, 228080600, 228080700, 228080800, 228080900, 228081000, 228081200, 228081300, 228090000, 228090100, 228090200, 228090300, 228090400, 228090500, 228090600, 228090700, 228090800, 228090900, 228091000, 228091200, 228091300