

## Power USB-C/A PD/QC Doppelsteckdose

Art. Nr. 67353501

04.01.2023

Eingangsspannung:	8 - 30 Volt DC
Ausgangsspannung USB-A:	5 -20 Volt DC
Ausgangsspannung USB-C:	5 -20 Volt DC
Ausgangsstrom max. USB-A:	2,2 A DC (max. 30W)
Ausgangsstrom max. USB-C:	3,0 A DC (max. 30W)
Ladeprotokoll C:	Power Delivery; Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0 PPS 5 – 20 V DC (Uaus nicht > Uin)
Ladeprotokoll A:	Quick Charge 2.0, 3.0, PPS 5 – 20 V DC (Uaus nicht > Uin)
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast , Überspannung und Übertemperatur
Schutz bei Überspannung :	bis ca. 53 V
Anschlüsse:	Kabelenden 150 mm, 6mm verzinkt
Paneldicke:	von 2 mm bis 16 mm
Einbaubohrung:	28 mm (27,8mm)
<b>Material:</b>	
Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C
<b>Kabel:</b>	
Litzenkabel:	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> rot/schwarz
Länge:	150 mm

## Power USB-C/A PD/QC Doppelsteckdose

Art. Nr. 67353501

04.01.2023

