

# Datenblatt

## Gewinkelter USB Normstecker

Art. Nr. 67304501

04.01.2023

Eingangsspannung:	8 - 34 Volt
Ausgangsspannung:	5 Volt an USB-A Buchse
Ausgangsstrom max.:	3 A
Stromaufnahme:	< 1 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss Verpolung
Anschlüsse:	Normstecker passend für Normsteckdosen (Innen-Ø 12 mm)
<b>Material Stecker:</b>	
Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	max. 135 °C
Kontaktfeder:	Cu Zn 37
Steckerstift:	Cu Zn 39 Pb 2

## Gewinkelter USB Normstecker

Art. Nr. 67304501

04.01.2023

