



TECHNIPLAYER LP 300

Profi-DJ-USB-Plattenspieler mit Scratch- und Digitalisierungsfunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588094130	schwarz/silber	0000/9413	6.56 kg	5.3 kg	45.00 x 13.90 x 35.00 cm	52.25 x 20.00 x 41.75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Quarzgesteuerter Direktantrieb

Balancierter S-Tonarm mit Magnet-Tonabnehmer-System

8-poliger, 2-Phasen-DC-Gleichstrommotor mit elektronischer Bremse

Aluminium-Guss-Plattenteller

Einstellbare Auflagekraft und Antiskating

inkl. PC-Aufnahme-Software für MAC und PC (Freeware)

Nadelbeleuchtung

Eingebauter, umschaltbarer Phono-Vorverstärker (einfacher Anschluss an Phono- oder AUX-Eingang)

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

ANTRIEB

Drehzahl in U/min : 33/45

Gleichlaufschwankungen : < 0,15 % (Wow & Flutter)

Antriebsart : Quarzgesteuerter Direktantrieb (Startzeit < 1 Sek.)

Motor : 8-poliger, 2-Phasen-DC-Gleichstrommotor mit elektr. Bremse

Pitch-Control: +/- 10 %

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 100 - 240 V

Frequenz : 50 - 60 Hz

Netzteil : Extern - DC 12 V / 2A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,06 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 11 W

LIEFERUMFANG

TECHNIPLAYER LP 300, Systemträger mit Nadel, Alu-Teller, Filz-Plattentellerbelag, Puck, Gegengewicht, USB-Kabel, Software-CD, Bedienungsanleitung