



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGIT ISIO S3

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047662	schwarz	0000/4766	1.29 kg	626 g	22.00 x 4.00 x 17.50 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

#### Pay-TV-fähig über CI+

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

#### Einfache Erstinstallation via AutoInstall

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

### BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

### AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 2 (USB 3.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1

DC IN : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1000

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Teletext : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Uhr : Ja

Autostandby : Ja

CONNECT-App : Ja

Hotelmodus : Ja

Sleeptimer : Ja

Programmspeicherplätze : 9999

Fernbedienung : Ja

Wecktimer : Ja

### DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

### DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

<b>HOTELMODE</b>	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	1000Base-T : Ja	Control : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	IPv4 : Ja	SFI : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja	TCP/IP : Ja	MULTI PLAY : Ja
Menüverriegelung : Ja	UPnP : Ja	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
Sperre Bedienfeld : Ja	UDP : Ja	ISIPRO : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja	HTTP : Ja	SFI+ : Ja
Startquelle auswählbar : Ja	RTP : Ja	ISI-Mode : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja	IGMP : Ja	AUTOINSTALL : Ja
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	DHCP : Ja	TECHNIMATIC : Ja
HbbTV/Red Button : Ja	<b>TUNER</b>	TECHNIFAMILY : Ja
Webbrowser : Ja	Tuner-Typ : Twin-Tuner	<b>WLAN</b>
ISIO-Live : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	WLAN : mit optionalem WLAN-Adapter 0005/3633
ISIO-Internet : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
HTML 5 Unterstützung : Ja	Satradio : Ja	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV	Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	DVB-IP (Multicast) : 1	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG
DVR - Funktion : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF
DVR Speichermedium : via USB	TECHNISELECT 12 ready : Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
TimeShift : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	<b>STREAMING</b>
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Live TV Streaming : Ja
	DVB-S : QPSK	UPnP Server : Ja
	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	UPnP Renderer : Ja
	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	UPnP Client : Ja
	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	<b>STROMVERSORGUNG</b>
	FEC : RS, LDPC, BCH	Nennspannung : 230 V
		Frequenz : 50 Hz
		Netzteil : extern, DC12V/3 A
		<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
		Energiewerte LED : 0.4 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 17.1 W
		<b>LIEFERUMFANG</b>
		DIGIT ISIO S3, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

## Testurteil(e) DIGIT ISIO S3



Testnote: gut (88,7%)  
SATVISION 12/2021



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.