

BE24ECSBT

EAN 4711081905448

Produkt Nummer 90LM05M1-B0B370



- 23.8-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses IPS-Panel mit hohem Betrachtungswinkel.
- Die 10-Punkt-Multi-Touch-Kapazität sorgt für ein reibungsloses und intuitives Touch-Erlebnis.
- Umfassende Konnektivität mit USB-C mit Stromzufuhr, HDMI, DisplayPort-Ein- und -Ausgang für Daisy-Chain, Kopfhöreranschluss und USB-Hub für höchste Flexibilität
- Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 130 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis
- Der USB-C-Anschluss ermöglicht ein einfaches Andocken des Laptops für die Datenübertragung und das Videosignal an das Display sowie die Stromversorgung des Laptops mit bis zu 80 W über nur ein Kabel.




ASUS

BE24ECSBT



18 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten BE24ECSBT

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8 Zoll)
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Ja
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	80 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
HDCP:	Ja

HDCP-Version:	1.4
---------------	-----

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	539,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	211,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	459,4 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,1 kg
Breite (ohne Standfuß):	54 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5,28 cm
Höhe (ohne Standfuß):	33 cm
Gewicht (ohne Ständer):	4,1 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	17,7 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	746 mm
Verpackungstiefe:	170 mm
Verpackungshöhe:	440 mm
Paketgewicht:	8,3 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-180 – 180°
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°

Lieferumfang	
--------------	--

Ständer enthalten:	Ja
--------------------	----

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
----------------	------

AMD FreeSync:	Nein
---------------	------

Flimmerfreie Technologie:	Ja
---------------------------	----

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
-----------------------------	----

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
--------------------------	----

Integrierte Kamera:	Nein
---------------------	------

Anzahl der Lautsprecher:	2
--------------------------	---

RMS-Leistung:	4 W
---------------	-----