

MB14AHD

EAN 4711081557364

Produkt Nummer 90LM063V-B01170



- 14 Zoll FHD (1920 x 1080) IPS-Monitor für den mobilen Einsatz mit 10-Punkt-Touch und Unterstützung für aktive Stifte
- MPP 2.0-Stift mit 4096-stufiger Drucksensitivität und geringer Latenz für ein präzises und außergewöhnliches Schreibgefühl
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit zwei USB-C (DP Alt Modus) und micro HDMI
- Integrierter stufenloser Kickstand mit bis zu 150° Scharnierbewegung im Hoch- und Querformat für unterschiedliche Szenarien
- Eingebauter 1/4"-Gewindeanschluss für die Kompatibilität mit einem Standard-Stativ




ASUS

MB14AHD



8 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten MB14AHD

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	35,6 cm (14 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Ja
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	800:1
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Touch-Technologie:	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:	10
Reaktionszeit:	5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Bildwinkel, horizontal:	170°
Bildwinkel, vertikal:	170°
Pixel Abstand:	0,161 x 0,161 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	30,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	17,4 cm
Helligkeit:	220 cd/m ²
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopfhörerausgang:	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:	2
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:	1
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß):	32,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	1,25 cm
Höhe (ohne Standfuß):	20,1 cm
Gewicht (ohne Ständer):	870 g

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	10 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 – 60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	454 mm
Verpackungstiefe:	78 mm
Verpackungshöhe:	310 mm
Paketgewicht:	2,64 kg

Ergonomie	
Höhenverstellung:	Nein
Wandmontage:	Nein

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI, USB Typ-C
Stylus enthalten:	Ja

Sonstige Funktionen	
Display, sichtbarer Bereich BxH:	309,37 x 174,02 mm

Design	
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein
Eingebautes Mikrofon:	Nein

Logistische Daten	
Warentarifnummer (HS):	85285210