

ZenScreen MB166B

EAN 4711081748427


Produkt Nummer 90LM07D3-B02170



- 15,6 Zoll tragbarer Monitor mit USB-Stromversorgung und einem einzigen USB 3.2-Kabel für die Strom- und Videosignalübertragung
- Das Anti-Glare IPS-Display mit ultraschlankem Design hilft Ihnen, unterwegs effizienter zu arbeiten
- Benutzerfreundliches Design mit integriertem Stativgewinde auf der Rückseite und faltbarer Hülle für vielseitige Anwendungen.
- Erkennt automatisch die Ausrichtung und schaltet den Monitor zwischen Hoch- und Querformat um.



6 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ZenScreen MB166B

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15.6 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	25 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,179 x 0,179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	34,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	19,4 cm
Digital vertikale Frequenz:	60 – 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	39,62 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Nein
Kopfhörerausgang:	Nein
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1

Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß):	36 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	1,18 cm

Höhe (ohne Standfuß):	22,6 cm
Gewicht (ohne Ständer):	780 g

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	7 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
Eingangsstrom:	3 A
Netzteil Ausgangsspannung:	5 V

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	434 mm
Verpackungstiefe:	76 mm
Verpackungshöhe:	290 mm
Paketgewicht:	1,65 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
Höhenverstellung:	Nein

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	USB
Schnellstartübersicht:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein