

PA328QV

EAN 4711081524847

Produkt Nummer 90LM00X0-B02370



- 31,5-Zoll-WQHD (2560 x 1440) HDR-Display mit IPS-Panel mit 178° Weitwinkel-Blickwinkel
- Internationaler Farbstandard 100% sRGB und 100% Rec. 709 breite Farbskala
- Calman Verified mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für maximale Flexibilität, einschließlich DisplayPort, HDMI und Kopfhöreranschluss sowie USB-Hub
- 75Hz Bildwiederholfrequenz und Adaptive-Sync-Technologie (48~75Hz) für animierte Inhalte mit schneller Action und ohne Screen Tearing




ASUS

PA328QV



32 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten PA328QV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	80 cm (31.5 Zoll)
Bildschirmauflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,272 x 0,272 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	69,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,3 cm
Digital horizontale Frequenz:	27 – 112 kHz
Digital vertikale Frequenz:	24 – 75 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	100%
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1

DisplayPorts-Version:	1.2
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	714,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	595,6 mm
Gewicht (mit Ständer):	11,5 kg
Breite (ohne Standfuß):	71,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	6,73 cm
Höhe (ohne Standfuß):	42,2 cm
Gewicht (ohne Ständer):	7 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	26,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-30 – 30°
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°

Lieferumfang	
Ständer enthalten:	Ja
Mitgelieferte Kabel:	AC, DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht:	Ja

Design	
Produktfarbe:	Schwarz

Zertifizierung:	TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified
-----------------	--

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Logistische Daten	
Warentarifnummer (HS):	85285210