

VA24DCP




EAN 4711081074489

Produkt Nummer 90LM0545-B02370

- 60,45cm (23,8 Zoll) Full HD (1920×1080), IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und weitem Betrachtungswinkel von 178°
- Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit Adaptive-Sync/FreeSync-Technologie verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe
- USB-C unterstützt die Übertragung von DisplayPort-Signalen und Power Delivery mit 65W über ein einziges Kabel.
- Kompatibel mit VESA-Wandhalterungen für mehr Platz auf dem Schreibtisch
- ASUS Eye-Care-Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für eine besonders angenehme Nutzung



14 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VA24DCP

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
HD-Typ:	Full HD
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Display-Oberfläche:	Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 75 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
USB-Stromversorgung bis zu:	65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Konnektivität:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	539,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	205 mm

Gerätehöhe (inkl. Fuß):	390,4 mm
Gewicht (mit Ständer):	4 kg
Breite (ohne Standfuß):	54 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5,26 cm
Höhe (ohne Standfuß):	32,4 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,7 kg

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Ständer enthalten:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja
Verpackungsbreite:	612 mm
Verpackungstiefe:	152 mm
Verpackungshöhe:	455 mm
Paketgewicht:	5,5 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	23 – -5°

Design	
Produktfarbe:	Schwarz
Rahmenloses Design:	Ja
Vorderer Rahmen:	Schwarz

Fußfarbe:	Schwarz
Zertifizierung:	TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light

Leistungen

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Spiel-Modus:	Ja
--------------	----

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W