

VT168HR

EAN 4711081368403


Produkt Nummer 90LM02G1-B04170



- 15,6" 10-Punkt-Touch-Kapazität, geeignet für alle Anwendungen, die eine virtuelle Tastatur oder Multi-Touch erfordern
- -5° ~30° Neigungswinkel, flexibel genug für Szenarien als erweiterter Monitor oder POS-Maschine
- Schlankes, elegantes Design mit VESA-Halterung (75mm x 75mm)
- Windows 10 Konformitätstest bestanden
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten



6 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VT168HR

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15.6 Zoll)
Helligkeit:	220 cd/m ²
HD-Typ:	Full HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmauflösung:	1366 x 768 Pixel
Panel-Typ:	TN
Hochfrequenz-Bewegungsrate:	60 Hz
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Reaktionszeit:	5 ms
Kontrastverhältnis:	400:1
Pixel Abstand:	0,252 x 0,252 mm
Bildwinkel, horizontal:	90°
Bildwinkel, vertikal:	60°
Display, sichtbarer Bereich BxH:	344,23 x 193,54 mm
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Anzahl der Farben des Displays:	262144 Farben

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1

Gewicht und Abmessungen

Breite (ohne Standfuß):	37,8 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	4,4 cm
Höhe (ohne Standfuß):	23,6 cm
Gerätebreite (inkl. Fuß):	377,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	189,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	280,7 mm
Gewicht (mit Ständer):	1,51 kg

Leistung

Energieeffizienzklasse (SDR):	
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	kWh
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	433,8 mm
Verpackungstiefe:	122 mm
Verpackungshöhe:	349,7 mm
Paketgewicht:	2,93 kg

Ergonomie

Wandmontage:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 30°
kipubar:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	75 x 75 mm
Kabelsperr-Slot:	Ja
VESA-Halterung:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, VGA
Ständer enthalten:	Ja

Design

Produktfarbe:	Schwarz
---------------	---------

Leistungen

Touch-Technologie:	Multitouch
Touchscreen Technologie:	Projizierts Kapazitivsystem
Integrierte Kamera:	Nein
Eingebautes Mikrofon:	Nein
HDCP:	Ja