

**VY249HE-W**



EAN 4711081174455

Produkt Nummer 90LM06A4-B02A70

- 60,45cm (23,8 Zoll) FHD IPS-Panel mit 75Hz Bildwiederholungsrate für eine ruckelfreie Videodarstellung und entspanntes Spielen.
- AMD FreeSync liefert eine flüssige Bildarstellung ohne Artefakte und bei jeder Framerate.
- Der vom TÜV-Rheinland zertifizierte, einstellbare Blaulichtfilter und die ASUS-Flicker-Free-Technologie garantieren ein angenehmes Betrachtungserlebnis.
- Der Color-Augmentation-Modus hilft Anwendern mit Farbsehschwäche, verschiedene Farben besser zu unterscheiden. Die Rest-Reminder-Funktion erleichtert gleichzeitig die Erfassung der Bildschirmzeit.
- Die proprietäre, langlebige antibakterielle Behandlung hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen auf den Monitorrahmen und den Bedientasten.




ASUS

VY249HE



**12** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten VY249HE-W

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 86 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 75 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
PC Audio-Eingang:	Ja
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	541 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	393 mm
Gewicht (mit Ständer):	3,38 kg
Breite (ohne Standfuß):	54,1 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	4,8 cm

Höhe (ohne Standfuß):	39,3 cm
Gewicht (ohne Ständer):	2,92 kg

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	12 kWh
Stromverbrauch (durchschnittl.):	16 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	603 mm
Verpackungstiefe:	130 mm
Verpackungshöhe:	392 mm
Paketgewicht:	4,62 kg

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
kippar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	23 – -5°

Design	
Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Weiß
Zertifizierung:	ISO 22196: 2011, JIS Z 2801, EU BPR, EU POP, ISO 846 B

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
--------------------------	------

Integrierte Kamera:	Nein
---------------------	------

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------