

VY279HE-W

EAN 4711081542131

Produkt Nummer 90LM06D2-B01170



- 60,45cm (23,8 Zoll) FHD IPS-Panel mit 75Hz Bildwiederholungsrate für eine ruckelfreie Videodarstellung und entspanntes Spielen.
- AMD FreeSync liefert eine flüssige Bildarstellung ohne Artefakte und bei jeder Framerate.
- Der vom TÜV-Rheinland zertifizierte, einstellbare Blaulichtfilter und die ASUS-Flicker-Free-Technologie garantieren ein angenehmes Betrachtungserlebnis.
- Der Color-Augmentation-Modus hilft Anwendern mit Farbsehschwäche, verschiedene Farben besser zu unterscheiden. Die Rest-Reminder-Funktion erleichtert gleichzeitig die Erfassung der Bildschirmzeit.
- Die proprietäre, langlebige antibakterielle Behandlung hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen auf den Monitorrahmen und den Bedientasten.




ASUS

VY279HE-W



22 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten VY279HE-W

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich:	24 – 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:	48 – 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	24 – 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 75 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
DVI Anschluss:	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Audioanschlüsse:	Nein
PC Audio-Eingang:	Ja
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	613,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	201,7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	435,6 mm
Gewicht (mit Ständer):	4,21 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,3 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5 cm
Höhe (ohne Standfuß):	36,5 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,68 kg

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	22 kWh
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,3 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	679 mm
Verpackungstiefe:	148 mm
Verpackungshöhe:	445 mm
Paketgewicht:	6,8 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel:	AC, HDMI
Schnellstartübersicht:	Ja

Design

Produktfarbe:	Weiß
Vorderer Rahmen:	Weiß
Fußfarbe:	Weiß

Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------