

ROG Strix XG259CM

EAN 4711081633891

Produkt Nummer 90LM07J0-B01370



- 24.5-Zoll-HDR-Gaming-Monitor mit 1920 x 1080 Pixeln und einer ultraschnellen Bildwiederholffrequenz von 240 Hz, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Fast IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 1 ms (GTG) für scharfe Gaming-Grafiken mit hohen Bildraten
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC)-Technologie ermöglicht ELMB zusammen mit der variablen Bildwiederholrate und eliminiert Ghosting und Tearing für eine scharfe Gaming-Darstellung mit hohen Bildraten.
- Mit dem KVM-Switch kannst du die beiden angeschlossenen Geräte mit nur einer Tastatur und Maus steuern.
- Der USB-Typ-C-Hub unterstützt die Videoübertragung im DisplayPort-Signal; kann als USB-Hub dienen, d. h. du kannst dein Gerät mit deinen kabelgebundenen Peripheriegeräten verbinden, ohne dass es zu einem Durcheinander kommt




ASUS

XG259CM



19 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ROG Strix XG259CM

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	62,2 cm (24.5 Zoll)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	400 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,283 x 0,283 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	54,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	30,3 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 255 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 240 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Stromversorgung bis zu:	15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2

Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung:	Ja
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	558 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	158 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	491 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,1 kg
Breite (ohne Standfuß):	55,8 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5,9 cm
Höhe (ohne Standfuß):	33,2 cm
Gewicht (ohne Ständer):	3,6 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	18,7 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,3 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	660 mm
Verpackungstiefe:	472 mm
Verpackungshöhe:	210 mm
Paketgewicht:	8,5 kg

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	11 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	0 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	25 – -25°
kipubar:	Ja

Neigungswinkelbereich:	20 – -5°
------------------------	----------

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Ja

Flimmerfreie Technologie:	Ja
---------------------------	----

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
-----------------------------	----

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
--------------------------	------

Integrierte Kamera:	Nein
---------------------	------

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------