

ROG Strix XG309CM

EAN 4711081233176

Produkt Nummer 90LM07N0-B01170



- 29.5-Zoll-HDR-Gaming-Monitor mit 2560 x 1080 Pixeln und einer ultraschnellen Bildwiederholrate von 220*Hz (Übertaktung), entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Fast IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 1 ms (GTG) für scharfe Gaming-Grafiken mit hohen Bildraten
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC)-Technologie ermöglicht ELMB zusammen mit der variablen Bildwiederholrate und eliminiert Ghosting und Tearing für eine scharfe Gaming-Darstellung mit hohen Bildraten.
- Mit dem KVM-Switch kannst du die beiden angeschlossenen Geräte mit nur einer Tastatur und Maus steuern.
- Der USB-Typ-C-Hub unterstützt die Videoübertragung im DisplayPort-Signal; kann als USB-Hub dienen, d. h. du kannst dein Gerät mit deinen kabelgebundenen Peripheriegeräten verbinden, ohne dass es zu einem Durcheinander kommt




ASUS

XG309CM



26 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten ROG Strix XG309CM

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	74,9 cm (29.5 Zoll)
Bildschirmauflösung:	2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	21:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	UltraWide Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	220 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	1 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,27 x 0,27 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	69 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,1 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 250 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 220 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	110%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Stromversorgung bis zu:	15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0

Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung:	Ja
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	707,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	264,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	486,1 mm
Gewicht (mit Ständer):	7,5 kg
Breite (ohne Standfuß):	70,7 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	7,38 cm
Höhe (ohne Standfuß):	32,1 cm
Gewicht (ohne Ständer):	4,56 kg

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	kWh

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	940 mm
Verpackungstiefe:	226 mm
Verpackungshöhe:	412 mm
Paketgewicht:	11,2 kg

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	11 cm
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	25 – -25°
kippar:	Ja

Neigungswinkelbereich:	20 – -5°
------------------------	----------

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja

Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
-----------------------------	----

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------