



Artikelnummer 1081320010
EAN 4007123667307

BESCHREIBUNG

- Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden.
- Hochwertig und schlagfest.

TECHNISCHE DATEN

Uhrzeit-Stellung	6 h	Max. Strombelastbarkeit	32 A
Anzahl Pole	5	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	5	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.27 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.26 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	18,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	18,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm		

LIEFERUMFANG

CEE-Phasenwender 400V/32A IP44