

# Steckdosenverteiler mit Schalter IP 44 3-fach schwarz 2 m H07RN-F 3G1,5

Ideal für den robusten und dauerhaften Einsatz im Außenbereich, bspw. im Garten, auf Baustellen oder im Eventbereich.



Artikelnummer 1159950013  
EAN 4007123684328

## BESCHREIBUNG

- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung mit erhöhtem Berührungsschutz
- 2 m Neopren-Anschlusskabel
- Schraublöcher zur Befestigung
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Steckdosen schaltbar	3
Kabellänge	2 m	Steckdosen gesamt	3
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Schutzart (IP)	IP44

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.65 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.63 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	34 cm x 11,5 cm x 6 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	34 cm x 11,5 cm x 6 cm		

## LIEFERUMFANG

Steckdosenverteiler