

Aufblasbares LED Outdoor Licht OLI Air, 500 lm

Die aufblasbare LED Lampe IP 66 eignet sich dank ihrer Leichtigkeit und Kompaktheit, ideal für Outdoor-Aktivitäten, Camping, Zelten, Freizeit, Wandern oder Angeln.



Artikelnummer 1173740000
EAN 4007123684632

BESCHREIBUNG

- Leichtes und flexibles Design bietet vielseitige Beleuchtungsoptionen und Befestigungsmöglichkeiten.
- Die Campinglampe wird mit einer externen Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1 m fest angebrachte USB-Kabel betrieben.
- Durch die drei Magnete, drei Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband an der Rückseite kann die faltbare Outdoor-Lampe einfach hängend befestigt werden.
- Durch das Ventil einfach aufblasen oder durch leichtes Drücken die Luft entleeren.
- Die platzsparende LED-Lampe lässt sich leicht in der Aufbewahrungstasche verstauen.
- Die gewünschte Helligkeit kann stufenlos von 100-20 % gedimmt werden.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	500 lm	Farbtemperatur	6,500 K
Leistungsaufnahme	4 W	Schutzklasse	III

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.19 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.11 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7 cm x 12,5 cm x 18 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 65 cm x 6 cm		

LIEFERUMFANG

Aufblasbares LED Outdoor Licht OLI Air 1, 20cm Klettband, Aufbewahrungstasche